



ART-BLOCKER-A


全自动无合金镜片上盘机



自动化快速精准装载镜片



紫外线固化粘合剂保护镜片前表面, 无需使用胶带



快速紫外线固化, 上盘后无需冷却时间

ART-BLOCKER-A

ART-Blocker-A是一款全自动无合金上盘机, 采用Satisloh空间镜片上盘技术。ART上盘避免了有害物质, 保护环境和工作人员。

特性 + 优点

- 使用紫外线固化粘合剂, 自动上盘毛坯镜片和盘片。
- 可加工的盘片提供最佳稳定性和镜片支撑, 用于圆形、椭圆形、刀边、加高或其他复杂的形状。
- 多种盘片直径和曲率, 以达到最佳的镜片支撑和最少的粘合剂用量。
- 无需手动操作和正面保护以提高产量。
- 含自动成像和检测系统。
- 前表面检测可以减少不良, 并可以重新计算后表面最准确度数。
- 无需胶带, 上盘后无需冷却时间。
- 支持通用和可重复使用的盘片, 与传统生产线兼容。
- Satisloh空间上盘系统无需棱镜环。
- 视频识别系统, 确保最佳上盘精度。
- 二维码标识每一个盘片以便选择、分类和重复利用。
- 含MES-360 Lite版软件, 使用预先建立的KPI提供每日报告, 跟踪机器利用率、产能和最常见的五个错误。可随着车房需求的增长升级到完整版MES-360软件。

技术规格

产能	达100个镜片/小时
加工范围	毛坯直径58-85毫米 毛坯厚度可达30毫米 平光镜可达+15dpt基弧 棱镜可达5° 渐进镜片、多焦镜片、单光镜片
镜片材质	所有标准的有机材质, 光致变色和偏振 毛坯镜片
尺寸 (宽 x 深 x 高)	1215 x 1236 x 1907 毫米 / 48 x 49 x 75 英寸, 不含冷水机
重量	880千克 / 1940磅



Lab 4.0 ready

所有技术数据如有更改, 恕不另行通知。请与Satisloh核实详细信息。

联系方式

Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH - 6340 Baar
瑞士
电话: +41 (0) 41766 16 16
电邮: info@satisloh.com
www.satisloh.com

北美 电话: +1 262 255 6001
电邮: info.usa@satisloh.com
欧洲 电话: +49 (0) 6441 912 0
电邮: info.de@satisloh.com
亚洲 电话: +852 27 56 7711
电邮: info.asia@satisloh.com
中、南美洲 电话: +55 (11) 2930 8600
电邮: info.latam@satisloh.com

服务
+1 262 255 6001
service.usa@satisloh.com
+49 (0) 6441 912 222
service.de@satisloh.com
+852 27 56 7654
service.asia@satisloh.com
+55 (11) 2930 8600 (pt)
+57 300 798 3374 (es)
service.latam@satisloh.com

satisloh[®]